

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M20X2,5****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Altura cabeza del tornillo A	45 mm
Grosor ojal F	17 mm
Ø cabeza del tornillo C	45 mm
Longitud de rosca L	30 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Anchura grilletes giratorios G	76 mm

Distancia alma central-ojal D	53 mm
Anchura ojal E	38 mm
Altura alma central B	40 mm
Ø de rosca	M20×2,5
Capacidad de carga WLL SF 5:1	2,5 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	2,5 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión