

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M22X2,5****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M22X2,5
GTIN	2050001949080
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Grosor ojal F	25 mm
Distancia alma central-oyal D	83 mm
Anchura grilletes giratorios G	115 mm
Longitud de rosca L	33 mm
Anchura de llave hexágono interior S	14 mm
Altura cabeza del tornillo A	62 mm

Altura alma central B	55 mm
Ø cabeza del tornillo C	60 mm
Anchura ojal E	55 mm
Ø de rosca	M22×2,5
Capacidad de carga WLL SF 5:1	3,5 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	4,5 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión