



Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M14X2



Datos de pedido

Número de pedido	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Longitud de rosca L	23 mm
Ø cabeza del tornillo C	45 mm
Grosor ojal F	17 mm
Anchura ojal E	38 mm
Anchura grilletes giratorios G	76 mm
Altura alma central B	40 mm

Distancia alma central-ojal D	53 mm
Altura cabeza del tornillo A	45 mm
Anchura de llave hexágono interior S	8 mm
Ø de rosca	M14×2
Capacidad de carga WLL SF 4:1	1,8 t
Capacidad de carga WLL SF 5:1	1,4 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión