

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M24X3****Datos de pedido**

Número de pedido	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Anchura de llave hexágono interior S	14 mm
Longitud de rosca L	36 mm
Ø cabeza del tornillo C	60 mm
Distancia alma central-ojal D	83 mm
Anchura ojal E	55 mm
Anchura grilletes giratorios G	115 mm

Altura alma central B	55 mm
Altura cabeza del tornillo A	62 mm
Grosor ojal F	25 mm
Ø de rosca	M24×3
Capacidad de carga WLL SF 4:1	5,5 t
Capacidad de carga WLL SF 5:1	4,4 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión