

**Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M16X2****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 086452 M16X2  |
| GTIN              | 2050001944832 |
| Clase de artículo | 08Y           |

**Descripción****Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Grosor ojal F                        | 17 mm |
| Anchura grilletes giratorios G       | 76 mm |
| Altura cabeza del tornillo A         | 45 mm |
| Distancia alma central-ojal D        | 53 mm |
| Anchura ojal E                       | 38 mm |
| Anchura de llave hexágono interior S | 8 mm  |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Longitud de rosca L           | 27 mm                  |
| Altura alma central B         | 40 mm                  |
| Ø cabeza del tornillo C       | 45 mm                  |
| Ø de rosca                    | M16×2                  |
| Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 2,3 t                  |
| Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 2 t                    |
| Tipo de producto              | Grillete de suspensión |