



Grillete de suspensión DSR, Ø de rosca: M30X3,5



Datos de pedido

Número de pedido	086452 M30X3,5
GTIN	2050001944894
Clase de artículo	08Y

Descripción

Ejecución:

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Anchura de llave hexágono interior S	14 mm
Anchura grilletes giratorios G	115 mm
Ø cabeza del tornillo C	60 mm
Grosor ojal F	25 mm
Anchura ojal E	55 mm
Distancia alma central-ojal D	83 mm

Altura alma central B	55 mm
Altura cabeza del tornillo A	62 mm
Longitud de rosca L	45 mm
Ø de rosca	M30×3,5
Capacidad de carga WLL SF 5:1	6 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	6,3 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión