

**Grillete de suspensión DSS, Ø de rosca: M45X4,5****Datos de pedido**

Número de pedido	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Grosor ojal F	149 mm
Altura alma central B	31 mm
Anchura grilletes giratorios G	33 mm
Anchura de llave hexágono interior S	19 mm
Altura cabeza del tornillo A	61 mm
Distancia alma central-ojal D	104 mm

Longitud de rosca L	63 mm
Ø cabeza del tornillo C	70 mm
Anchura ojal E	73 mm
Ø de rosca	M45×4,5
Capacidad de carga WLL SF 5:1	14,5 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	16 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión