

**Grillete de suspensión DSS, Ø de rosca: M56X5,5****Datos de pedido**

Número de pedido	086453 M56X5,5
GTIN	2050001949257
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Anchura ojal E	91 mm
Longitud de rosca L	78 mm
Ø cabeza del tornillo C	90 mm
Anchura grilletes giratorios G	45 mm
Altura cabeza del tornillo A	79 mm
Distancia alma central-ojal D	125 mm

Altura alma central B	38 mm
Grosor ojal F	182 mm
Anchura de llave hexágono interior S	19 mm
Ø de rosca	M56×5,5
Capacidad de carga WLL SF 5:1	22 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	25 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión