

**Grillete de suspensión DSS, Ø de rosca: M36X4****Datos de pedido**

Número de pedido	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Clase de artículo	08Y

**Descripción****Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

**Nota:**

**SF 5:1 = factor de seguridad 5.**

**SF 4:1 = factor de seguridad 4.**

**Descripción técnica**

Anchura ojal E	73 mm
Altura cabeza del tornillo A	61 mm
Longitud de rosca L	54 mm
Anchura de llave hexágono interior S	19 mm
Anchura grilletes giratorios G	33 mm
Altura alma central B	31 mm

Grosor ojal F	149 mm
Ø cabeza del tornillo C	70 mm
Distancia alma central-ojal D	104 mm
Ø de rosca	M36×4
Capacidad de carga WLL SF 5:1	11 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1	12 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión