

**Grillete de suspensión DSS, Ø de rosca: M48X5****Datos de pedido**

Número de pedido	086453 M48X5
GTIN	2050001949240
Clase de artículo	08Y

Descripción**Ejecución:**

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en 360° y basculante en 180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.

SF 4:1 = factor de seguridad 4.

Descripción técnica

Anchura grilletes giratorios G	45 mm
Distancia alma central-ojal D	125 mm
Longitud de rosca L	68 mm
Grosor ojal F	182 mm
Ø cabeza del tornillo C	90 mm
Anchura ojal E	91 mm

Anchura de llave hexágono interior S	19 mm
Altura cabeza del tornillo A	79 mm
Altura alma central B	38 mm
Ø de rosca	M48×5
Capacidad de carga WLL SF 4:1	20 t
Capacidad de carga WLL SF 5:1	17 t
Tipo de producto	Grillete de suspensión