



Máscara de soldadura automática aire fresco optrel® vegaview2.5, Color: AIR



Datos de pedido

Número de pedido	097977 AIR
GTIN	7640127615898
Clase de artículo	09U

Descripción

Ejecución:

Máscara de soldadura automática ligera (482 g) para reducir el esfuerzo de la musculatura de la cabeza y la nuca. Visibilidad óptima y **protección al 100% contra la radiación UV e IR**. La máscara ofrece una **gran fidelidad de los colores** y un nivel claro con una elevada translucidez del 23%, permitiendo la visión detallada del componente. Al pulsar simplemente un botón en el exterior se activa el **modo de rectificado**. Ideal para entornos de trabajo con mala iluminación. Con cómoda cinta para la cabeza regulable. El ángulo de captura del arco se puede ajustar con una corredera y la sensibilidad se puede adaptar de manera ideal al entorno de trabajo.

- **Niveles de protección oscuros: 8 – 12**
- **Nivel claro: 2,5**
- **Con pila de litio de 3 V (vida útil 3.000 horas)**
- **Campo visual filtro de soldadura: 50 x 100 mm**

La versión de aire fresco del modelo optrel® vegaview2.5 ofrece las mismas características de producto como la versión estándar n.º 097949 tam. BLACK. Con unas pocas maniobras sencillas, el casco se puede conectar con el **sistema de protección respiratoria con ventilador optrel® e3000X n.º 097978 tam. E3000X**.

Aplicación:

Soldadura MIG / MAG, con electrodos, WIG, soldadura y corte de plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Idóneo para:

N.º 097978 tam. E3000 sistema de protección respiratoria con ventilador **optrel® e3000**.

Suministro:

1 vidrio frontal exterior, 1 bolsa de almacenamiento

Descripción técnica

Clasificación según EN 379	1 / 1 / 1 / 2
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	50 - 1000 ms
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Máscara de soldadura