

HOLEX**Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	861120 300
GTIN	4045197657398
Clase de artículo	82C

Descripción**Ejecución:**

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. **Fuerza de apriete máxima hasta 12 000 N.**

Descripción técnica

Abertura de sujeción	300 mm
Peso	3 kg

Alcance del brazo	140 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	30×15 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Placa de compresión Tipo GSV	861121 GSV
Placa de compresión Tipo GSP	861121 GSP