



Distribuidor de corriente, Tipo: BKV2/4



Datos de pedido

Número de pedido	081148 BKV2/4
GTIN	4007123075539
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Toma de salida con tapas de cierre automático. **Distribuidor de corriente pequeño y compacto.** Carcasa de plástico resistente a prueba de golpes, con robusto bastidor de tubos de acero galvanizado. Cajas de enchufe de contacto protector en las 3 fases, con enchufe CEE 400 V / 16 A, 5 polos.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de Ø, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de 1 mm > de Ø, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descripción técnica

Número de tomas de corriente 250 V	4
Longitud de cable	2 m
Profundidad	190 mm
Anchura	255 mm

Color cable	negro
Estructura de cable (eléctrico)	5G1,5
Clase de cable (eléctrico)	H07RN-F
Número de tomas de corriente 400 V/16 A	2
Altura	360 mm
Clase de protección IP	IP 44
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Tipo de producto	Distribuidor de energía