



Regleta de enchufes con interruptor, Número de tomas de corriente: 6



Datos de pedido

Número de pedido	081176 6
GTIN	4007123643264
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Con interruptor de seguridad iluminado y zócalos de toma de corriente girados en 45°. Potencia nominal 3500 W (16 A).

Regleta de enchufes de 6 tomas, negra, con 3m de cable de goma H05VV-F 3G1,5.

Tomas de corriente dispuestas en un ángulo de 90°, siendo así idóneas para la conexión de enchufes acodados.

Las distancias especialmente amplias permiten utilizar fuentes de alimentación.

Interruptor de seguridad con luz, conexión/desconexión en dos polos.

Posibilidad de fijación con apoyo de 4 puntos para el montaje fijo de la regleta de enchufes, p. ej., en la pared.

Longitud de cable: 3 m

Descripción técnica

Número de tomas de corriente 230 V/16 A	6
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Número de tomas de corriente	6
Longitud de regleta	400 mm
Estructura de cable	3G1,5
Clase de cable	H05VV-F
Longitud de cable	3 m

Tipo de producto

REGLETA DE ENCHUFES