



Cortador para cables de alambre con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	731560 160
GTIN	4003773082354
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Forma resistente, totalmente de acero forjado en estampa. Con articulación atornillada y muelle de apertura. Dureza de los filos 64 HRC. Brazos con revestimiento de PVC ligero. con cubiertas de varios componentes en los mangos.

Aplicación:

Para cortar cables de alambre, cables de varios conductores, etc.

Material:

Acero especial al cromovanadio, templado en aceite.

Descripción técnica

para cables metálicos / acero redondo blando Ø	6 mm
Longitud total	160 mm
para cables metálicos (máximo 1960 N/mm ²) Ø	4 mm
Tipo de producto	Alicate cortante