



Tensor de alta presión CN NC8, Tipo: 125L



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 360405 125L |
| GTIN | 4250364403375 |
| Clase de artículo | 34A |

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas reducidas: Relación óptima gama de sujeción / longitud total. La presión de sujeción deseada se puede preseleccionar **sin herramientas: en 11 grados:** Anchura de mordaza 90 mm, **en 4 grados:** Ancho de bocas 125 / 160 / 200 mm. Cuerpo de base especialmente rígido de GJS-60, **lados superior e inferior rectificadas; precisión de emparejamiento 0,02 mm.**

Característica:

¡husillo completamente encapsulado y nitrurado sin mantenimiento!

- Seguridad de funcionamiento alta.
- Protección contra virutas optimizada.
- Gasto de limpieza mínimo.

Aplicación:

Uso horizontal o lateral, **ya que las superficies laterales están rectificadas con una precisión de -0,05 mm.**

Suministro:

Incluidas 2 garras escalonadas (¡= estándar!), 1 manivela, 4 bridas de sujeción.

Partes opcionales:

- Placas adaptadoras para cambio rápido de mordazas Xtric n.º 361293; 361294 tam. 125.
- Placas adaptadoras n.º 361297; 361298 tam. 125.
- Perno de sujeción n.º 360025 - 25 M10.

Nota:

- Dimensiones/interfaz de mordaza NC 8 idénticas a Allmatic TC/LC.
- El NC 8 (n.º 360405) sustituye a los productos LC (n.º 360500) y TC (n.º 360400).

- Los tamaños 125 MX y 125 LX se suministran con mordazas n.º 361295 125 y n.º 361296 125.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud cuerpo base a | 530 mm |
| Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero |
| $r \pm 0,015$ | 216 mm |
| Altura de bocas C | 39,5 mm |
| Tipo | 125 |
| Ranura longitudinal I H7 | 20 mm |
| Gama de sujeción b | 0 - 314 mm |
| Código de colores para los accesorios adecuados | NC8 |
| t | 144 mm |
| m | 278 mm |
| Ranura transversal n H7 | 20 mm |
| Longitud total L | 615 mm |
| Gama de sujeción d | 87 - 445 mm |
| Peso | 43 kg |
| Fuerza de apriete máxima | 40 kN |
| Altura del cuerpo base c $-0,02$ | 100 mm |
| Número de roscas para el tope de la pieza | 7 |
| Anchura de alma $B_1 -0,05$ | 126 mm |
| Serie | NC8 |
| Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |

Accesorios

| | |
|----------------------------------------|------------|
| Juego de rascadores de roscas Tipo 125 | 360822 125 |
|----------------------------------------|------------|