

**Garant****Fresa con mango Z FINE – muy fino, MD, Tipo: M0618****Datos de pedido**

Número de pedido	540440 M0618
GTIN	4045197966780
Clase de artículo	51D

**Descripción****Ejecución:**

Ø vástago 6 mm.

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro. **Forma cono en punta** (SKM).

**Aplicación:**

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

**Descripción técnica**

Ø de mango	6 mm
Descripción de la forma	Cono de punta
Grado de finura de dentado	muy fino
Forma	M0618
Longitud total	50 mm
Ø del cabezal	6 mm
Dentado abreviatura	Z FINE
Longitud de cabeza	18 mm
Serie	Dentado Z FINE

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		