

Imán de amarre plano, juego de 2 piezas con casquillo roscado plano, Neodimio, Ø: 88mm



Datos de pedido

Número de pedido	085931 88
GTIN	5012095615149
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

- Sistema magnético plano apantallado con fuerza de retención de 3 a 6 veces superior al prensor amarre de ferrita dura.
- Resistencia a la corrosión y protección de la superficie gracias a superficie engomada.
- El recubrimiento de goma aumenta las fuerzas de retención laterales.
- Núcleo del imán de neodimio.

Aplicación:

Sobre superficies barnizadas, sin arañados ni deslizamientos.

Nota:

Gancho roscado con rosca exterior en n.º 085921.

Descripción técnica

Fuerza de sujeción nominal	420 N
Altura	8,5 mm
Altura con rosca	8,5 mm
Rosca	M8 mm
Material núcleo del imán	Neodimio
Tipo de producto	Imán de amarre plano

