

**HOLEX****Hidráulica manual con cilindro orientable en maletín de chapa, Tipo: 1****Datos de pedido**

Número de pedido	834655 1
GTIN	4045197967244
Clase de artículo	86C

**Descripción****Ejecución:**

**Hidráulica manual** con presión estática de hasta 600 bar aprox., **con cilindro orientable múltiple** (giratorio y orientable a 360°), con rosca de 3/4-16 UNF adecuada para pernos de tracción n.º 834070. Muy ligera gracias al cabezal basculante y al cilindro de aluminio.

**Potencia de punzonado:** Para perforador de chapa circular y punzonador de hendiduras hasta Ø 82 / grosor 3 mm / St 37 o en grosor de material reducido y solidez correspondientemente superior. **Maletín LxAxH: 495 x 385 x 140 mm.**

**Aplicación:**

Para el funcionamiento de punzonadores de chapa.

**Nota:**

Para la herramienta hidráulica, **pedir los pernos de tracción n.º 834070 necesarios** para el perforador.

**Descripción técnica**

Longitud del maletín	495 mm
Anchura del maletín	385 mm
Altura del maletín	140 mm
Tipo de producto	Herramienta para perforación

