



## Juego de perforadores de chapa circulares «UNF» Ø 16,2 – 63,5 mm en maletín de plástico, Tipo: 1



### Datos de pedido

Número de pedido	834555 1
GTIN	4045197967169
Clase de artículo	86C

### Descripción

#### Ejecución:

Punzones y tornillos de apriete con rosca fina UNF. Con tornillos para rodamiento de empuje de bolas para reducción de la fricción. Compatible con todos los fabricantes convencionales de perforadores de chapa con rosca UNF.

#### Suministro:

1 punzón con matrices de cada para Ø de agujero de 16,2 (para M16); 20,4 (para M20 o PG13); 22,5 (para M22 o PG16); 25,4 (para M25); 32,5 (para M32); 40,5 (para M40); 50,5 (para M50); 63,5 (para M63).

Ø 16,2 – 25,4 con rosca UNF de 3/8 pulgada y Ø 32,5 – 63,5 con rosca UNF de 3/4 pulgada.

2 tornillos de apriete para rodamientos de bolas **3/8 pulgada – UNF**, 40 mm.

1 tornillo de apriete para rodamientos de bolas **3/4 pulgada – UNF**, 52 mm.

1 tornillo de apriete para rodamientos de bolas **3/4 pulgada – UNF**, 65 mm.

1 broca escalonada HSS (Ø 6 – 21 mm).

1 caja de plástico resistente con dimensiones de 340x280x90 mm.

### Descripción técnica

Tipo de producto	Herramienta para perforación
------------------	------------------------------

