



Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric, Tipo: 70M



Datos de pedido

Número de pedido	361255 70M
GTIN	4250364403047
Clase de artículo	34A

Descripción

Ejecución:

- Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
- Posibilidad de sujeción y convencional y sujeción por agarre.
- Husillo telescópico, el contorno de interferencia permanece inalterado.
- Programación céntrica sencilla sin desplazamiento del punto cero.
- La accesibilidad de la pieza de trabajo es independiente de la abertura de sujeción.
- Forma simétrica = la pieza de trabajo permanece centrada y paralela, la medida excedente del material se distribuye simétricamente.
- Sustitución de las mordazas sin herramientas gracias al cierre rápido en 10 segundos por cada par de mordazas.
- Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento.
- De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, calibre de puntas 200.
- Anillo graduado integrado para el ajuste de precisión de la posición centrada.
- Fuerza de sujeción 30 kN con 45 Nm lineales.

Suministro:

Manivela manual, guía de inicio rápido.

Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º 643330 tam. 14, mordazas intercambiables n.º 361258 – 361264, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M10/138.

Mordazas intercambiables n.º 361258 – 361260, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M/138.

Descripción técnica

Altura del cuerpo base c	168,9 mm
Fuerza de apriete máxima	30 kN
Peso	19,5 kg
Código de colores para los accesorios adecuados	TeleCentric
Medidas anchos de llave	14 mm
Gama de sujeción S1	49 - 150 mm
Gama de sujeción S2	99 - 200 mm
Par máximo	45 Nm
Anchura B	94 mm
Altura h	27,1 mm
Longitud L	351 mm
Anchura de ranura n H7	20 mm
Serie	TeleCentric
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10/138	360025 25M10/138
Boca intercambiableprisma Tipo P	361264 P
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 14 mm	360530 14
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 16 mm	360530 16
	360530 22

Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 22 mm

Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 12 mm

360530 12

Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 120 Nm

656050 120

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10

360025 25M10

Boca intercambiablegripp Tipo 70

361258 70

Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 125/160 mm

360750 125/160

Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 18 mm

360530 18

Boca intercambiableliso Tipo 70

361260 70

Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 14 mm

643329 14