



## Mordazas de fijación de 5 ejes TeleCentric, Tipo: 70K



### Datos de pedido

Número de pedido	361255 70K
GTIN	4250364403030
Clase de artículo	34A

### Descripción

#### Ejecución:

- Ideal para el uso en centros de mecanizado de 5 ejes.
- Posibilidad de sujeción y convencional y sujeción por agarre.
- Husillo telescópico, el contorno de interferencia permanece inalterado.
- Programación céntrica sencilla sin desplazamiento del punto cero.
- La accesibilidad de la pieza de trabajo es independiente de la abertura de sujeción.
- Forma simétrica = la pieza de trabajo permanece centrada y paralela, la medida excedente del material se distribuye simétricamente.
- Sustitución de las mordazas sin herramientas gracias al cierre rápido en 10 segundos por cada par de mordazas.
- Fuerza de sujeción constante gracias al husillo telescópico de bajo mantenimiento.
- De serie con taladros de asiento 25H6 M10 para sistema de sujeción a punto cero, calibre de puntas 200.
- Anillo graduado integrado para el ajuste de precisión de la posición centrada.
- Fuerza de sujeción 30 kN con 45 Nm lineales.

#### Suministro:

Manivela manual, guía de inicio rápido.

#### Partes opcionales:

Llave dinamométrica n.º 656050 tam. 120, vaso para destornilladores de 6 caras n.º 643330 tam. 14, mordazas intercambiables n.º 361258 – 361264, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M10/138. Mordazas intercambiables n.º 361258 – 361260, bridas de sujeción n.º 360750 tam. 125/160, juego de alineación y fijación n.º 360530, perno de sujeción n.º 360025 tam. 25M10 y 25M/138.

## Descripción técnica

Código de colores para los accesorios adecuados	TeleCentric
Peso	17,5 kg
Fuerza de apriete máxima	30 kN
Altura del cuerpo base c	168,9 mm
Anchura B	94 mm
Anchura de ranura n H7	20 mm
Medidas anchos de llave	14 mm
Gama de sujeción S1	16 - 85 mm
Par máximo	45 Nm
Altura h	27,1 mm
Longitud L	286 mm
Gama de sujeción S2	66 - 135 mm
Serie	TeleCentric
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

## Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10/138	360025 25M10/138
Boca intercambiableprisma Tipo P	361264 P
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10	360025 25M10
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 22 mm	360530 22
Boca intercambiablegripp Tipo 70	361258 70
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 18 mm	360530 18

Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 16 mm	360530 16
Juego de bridas de sujeción 2 piezas Para anchura de mordazas 125/160 mm	360750 125/160
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 12 mm	360530 12
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 120 Nm	656050 120
Juego de alineación y fijación Medida de ranura de la mesa en T 14 mm	360530 14
Boca intercambiable liso Tipo 70	361260 70
Vaso de destornillador de 6 caras, 1/2 pulgada, largo Hexágono 14 mm	643329 14