



Higrómetro y sensor de temperatura con cable, Tipo: FT



Datos de pedido

Número de pedido	474146 FT
GTIN	4029547019043
Clase de artículo	47B

Descripción

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Límite de error de la temperatura	$\pm 0,5$ °C
Gama de medición humedad relativa	0 - 100 %
Límite de error humedad relativa	± 2 %
Campo de medición de temperatura	-20 - 70 °C
Clase de protección IP	IP 54
Calibración	I6
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Tipo de producto	Higrómetro y sensor de temperatura

Servicios

Calibración Termohigrómetro Tipo A	027660 A
Calibración DAkkS Termohigrómetro Tipo A	027670 A