



Sonda de circulación, Tipo: FR



Datos de pedido

Número de pedido	474152 FR
GTIN	4029547018916
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Sonda de medición de rueda móvil Ø 16 mm para la medición de caudales de aire grandes hasta 50 m/s. Extraíble a una longitud de 850 mm para mediciones en tubos o canales.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0,6 - 50 m/s
Límite de error (m/s + % del valor de medición)	$\pm 0,2 + 1\%$ (0,6 a 40 m/s) $\pm 0,2 + 2\%$ (40,1 a 50 m/s) m/s
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 70 °C
Clase de protección IP	IP 54

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sonda de circulación