



Sonda de circulación, Tipo: HD



Datos de pedido

Número de pedido	474152 HD
GTIN	4029547018848
Clase de artículo	47B

Descripción

Ejecución:

Sonda de medición de hilo caliente (\varnothing cabezal de sondeo 9 mm) para medición de caudales de aire reducidos de hasta 30 m/s. Extraíble a 850 mm con telescopio. Incl. sensor de temperatura.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 30 m/s
Límite de error (m/s + % del valor de medición)	$\pm 0,03 + 4\%$ (0 a 20 m/s) $\pm 0,5 + 5\%$ (20,01 a 30 m/s) m/s
Temperaturas de funcionamiento	-20 - 70 °C
Clase de protección IP	IP 54

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Sonda de circulación