

**Ansell****Par de guantes HyFlex® 11-920, Talla de guante: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	094385 9
GTIN	10076490489394
Clase de artículo	04P

**Descripción****Ejecución:**

HyFlex® 11-920. Con Ansell Grip Technology™: Canales microscópicos en el recubrimiento de nitrilo evacuan el aceite de la superficie de contacto y garantizan una sujeción segura. Especialmente apropiado para la metalurgia, mantenimiento general de plantas y máquinas.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

**Descripción técnica**

Transpirabilidad	satisfactorio
Sensibilidad al tacto	satisfactorio
Agarre en mojado	satisfactorio
Exento de DMF	no
Agarre con aceite	muy satisfactorio

exento de silicona	no
Material recubrimiento	Nitrilo
Forma ajustada	muy satisfactorio
Protección contra el calor	no disponible
Talla de guante	9
Serie	HyFlex®
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Exento de silicona
Característica de los guantes	exento de látex
EN 388	3131A
Material de base	Nailon
Recubrimiento	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Universal
Longitud	246 mm
Color	azul
Peso	25 g
Tecnología de punto	15G
Aplicación	reutilizable
Material	Nitril
Tipo de producto	Guantes multiuso