

Mitutoyo

Reloj comparador absoluto digital con función PEAK, Capacidad de medición: 12,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	434540 12,5
GTIN	4946368863061
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador multifuncional con escala capacitiva absoluta. El valor de medición se mantiene incluso tras la desconexión. **con función PEAK mejorada.** Con 50 mediciones por segundo, los valores máximos se miden de manera más fiable y precisa.

Función:

ABS / INC, PRESET, puesta a cero, valoración de la tolerancia. Función de mantenimiento del valor de medición, función MÁX / MÍN. IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con $\varnothing > 1$ mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Aplicación:

Determinación exacta del punto más alto y más bajo de una superficie abombada.

Suministro:

Incluidas 2 pilas n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497080, palpador especial n.º 434900; 434910; 434915.

Descripción técnica

Hoja de datos

Grosor de la carcasa	39 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Calibración	C1
Lectura seleccionable	0,005 / 0,0001 / 0,00005 pul
Ø de carcasa	61 mm
Capacidad de medición	0 - 12,5 mm
Lectura seleccionable	0,01 / 0,001 mm
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Fuerza de medición	≤ 1,5 N
Clase de protección IP	IP 42
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,003 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,0001 pul
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Digimatic
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/434540-12,5>