



Boca de sujeción móvil, Tipo: 125



Datos de pedido

Número de pedido	361357 125
GTIN	4250364403337
Clase de artículo	34A

Descripción

Aplicación:

Para sujeción de piezas brutas.

Idóneo para :

Tornillo de banco n.º 361290 y 361302.

Anchura de bocas b: 125 mm

b₁: 125 mm

Altura de bocas C: 39,5 mm

Longitud de mordazas l: 77,5 mm

Adecuado para el código de color: LCV125G

Adecuado para el código de color: Titan 2

Descripción técnica

Longitud de mordazas l	77,5 mm
Para tipo	125
Anchura de bocas b	125 mm
Adecuado para el código de color	LCV125G
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	Titan

Altura de bocas C	39,5 mm
b ₁	125 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco-mordaza