

Garant**Disco de corte, versión de alto rendimiento EXTRA ESTRECHO, acero, Ø de muela: 115mm**

Datos de pedido

Número de pedido	563262 115
GTIN	4045197967503
Clase de artículo	51M

Descripción

Ejecución:

Nueva **versión de alto rendimiento**, fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. **Máximo rendimiento de corte** gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, **comportamiento de corte mejorado**.

Los reducidos grosores de muela favorecen un tronzado **rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo**. **Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente**.

Tipo especial para **acero**, versión de alto rendimiento.

Especificación:

A60S-BF.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Forma	41
Descripción de la forma	recto

Velocidad de giro máxima	13300 min ⁻¹
Anchura del disco de corte	1 mm
Especificación	A60S-BF
Ø de muela	115 mm
Para grosor de material	3 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	Acero
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
GG(G)	adecuado con restricciones		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		