

Garant**Mesa rodante T9 con 2 cubetas, Tipo: TL92****Datos de pedido**

Número de pedido	918554 TL92
GTIN	4045197967657
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Con 2 cubetas estancas al aceite soldadas de forma fija con borde de 37 mm de altura.

Está disponible una superficie de carga adicional para el piso intermedio.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Profundidad superficie de carga	500 mm
Altura de superficie de carga abajo	195 mm
Tipo	TL92
Profundidad	509 mm
Anchura de superficie de carga	850 mm
Ø rueda	125 mm
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Peso	34 kg
Material rueda	Cubierta de poliuretano
Anchura	1040 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura	875 mm
Altura de superficie de carga arriba	850 mm
Capacidad de carga máxima	250 kg
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura de cubeta	37 mm
Tipo de producto	Mesa rodante