

Garant**Mesa rodante T9 con 2 cubetas, Tipo: TL96****Datos de pedido**

Número de pedido	918554 TL96
GTIN	4045197967664
Clase de artículo	91T

Descripción**Ejecución:**

Construcción de acero soldado.

Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes.

2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección (con freno de bloqueo) y cubierta de poliuretano que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Con 2 cubetas estancas al aceite soldadas de forma fija con borde de 37 mm de altura.

Está disponible una superficie de carga adicional para el piso intermedio.

Norma:

EN 1757-3

Partes opcionales:

Fondo intermedio n.º 918575; chapa perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Material rueda	Cubierta de poliuretano
----------------	-------------------------

Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
Altura de superficie de carga arriba	935 mm
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Anchura	1190 mm
Ø rueda	200 mm
Altura de superficie de carga abajo	280 mm
Capacidad de carga máxima	500 kg
Profundidad superficie de carga	700 mm
Altura	955 mm
Profundidad	709 mm
Tipo	TL96
Capacidad de carga superficie de carga arriba	200 kg
Anchura de superficie de carga	1000 mm
Peso	56 kg
Altura de cubeta	37 mm
Tipo de producto	Mesa rodante