

uvex**Zapato abotinado negro/naranja uvex 2, S3, Número de zapato UE: 40**

Datos de pedido

Número de pedido	092132 40
GTIN	4031101653099
Clase de artículo	04V

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ligero y flexible. Apropiado para alérgicos al cromo. Amplitud 11.

- **Material del forro Distance Mesh.**
- **Cubierta para los dedos de los pies 100 % exenta de metal uvex xenova®.**
- **Suela de PU de dos capas con insertos de TPU, con propiedades de amortiguación excepcionales.**
- **Recubierta de PU como protección del material exterior para duraciones notablemente superiores.**
- **Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.**
- **Aislamiento contra descargas electrostáticas ESD.**

Zapato de seguridad con material superior microaterciopelado de alta tecnología y cordones elásticos con cierre rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Clase de protección: S3

Material cubierta protectora dedos del pie: Composite

Seguridad antiperforación: Textil

Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191

Descripción técnica

Número de zapato UE	40
Clase de protección	S3
Seguridad antiperforación	Textil
Material cubierta protectora dedos del pie	Composite
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Sexo	Caballero
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Zapato abotinado de seguridad