



Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 11 piezas, Número de piezas: 11



Datos de pedido

Número de pedido	630372 11
GTIN	3662424080722
Clase de artículo	63V

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; **insertos para llaves de vaso** según DIN 3124. Cuadrados macho / hembra según DIN 3120.

Ventaja:

- Gracias a la altura de construcción reducida, especialmente apto para situaciones de trabajo en espacios restringidos.
- Ahorra hasta un 50 % de espacio en comparación con productos convencionales.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3 – M8.

Suministro:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras: 10 uds. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Carraca: 1 ud.

Almacenamiento en: Caja de plástico

Altura: 33 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal: 5,5-14 mm

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Vaso de 6 caras

Intervalo de ancho de llave de vaso hexagonal	5,5-14 mm
Número de piezas	11
Embalaje	Caja de plástico
Longitud	125 mm
Anchura	65 mm
Altura	33 mm
Tipo de producto	Llave de vaso