

**Extractor de tornillos con filo doble y punta fija del cabezal móvil., Tipo: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	082861 3
GTIN	4049002020896
Clase de artículo	04D

**Descripción****Ejecución:**

De acero al cromovanadio tenaz. Los cantos vivos de las ranuras se agarran firmemente al tornillo perforado y lo extraen haciéndolo girar. Con cuadrado para el accionamiento por giramachos y herramientas similares.

**Aplicación:**

**Apto para rosca derecha e izquierda.**

**Idóneo para :**

Acero templado. Apto para rosca derecha e izquierda.

**Nota:**

Rosca UNC y UNF disponible a petición.

Ø del taladro previo: 6,4 mm

Adecuado para tornillos/pernos: M10 – M12

adecuado para: acero templado

**Descripción técnica**

Adecuado para tornillos/pernos	M10 – M12
Ø del taladro previo	6,4 mm
Tipo	3
adecuado para	acero templado
Tipo de producto	Extractor de tornillos

