




## Sargento extrapesado totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	861400 300
GTIN	4008158007700
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca métrica. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizante.

#### Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. **Fuerza de apriete máxima hasta 35000 N.**

### Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	50 × 25 mm
Abertura de sujeción	300 mm

Peso	10,5 kg
Alcance del brazo	200 mm
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Manguito con rosca interior provisto de arandela de seguridad	861450
Husillo con manilla y caperuza de presión	861440
Caperuza de presión incluido material de fijación	861430