



Dispositivo de sujeción de ángulos, modelo ligero, Paso máximo: 30mm



Datos de pedido

Número de pedido	862700 30
GTIN	4008158010427
Clase de artículo	83K

Descripción

Ejecución:

Cuerpo metálico con recubrimiento de plástico, ángulo de sujeción 90°. Mordazas de sujeción móviles, por lo que son adecuadas también para **diversos grosores de material**.

Aplicación:

Para la sujeción de precisión angular de material plano, perfiles, etc., para atornillar, encolar, etc. No debe utilizarse como sargento para soldadura.

Descripción técnica

Abertura de suj. para 2 piezas de trabajo iguales	45 / 45 mm
Abertura de sujeción para 2 piezas de trabajo desiguales	23 / 63 mm
Paso máximo	30 mm
Altura de mordazas	30 mm
Tipo de producto	Dispositivo de sujeción de ángulos