




## Dispositivo de sujeción de ángulos, modelo ligero, Paso máximo: 60mm



### Datos de pedido

Número de pedido	862700 60
GTIN	4008158010410
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Cuerpo metálico con recubrimiento de plástico, ángulo de sujeción 90°. Mordazas de sujeción móviles, por lo que son adecuadas también para **diversos grosores de material**.

#### Aplicación:

Para la sujeción de precisión angular de material plano, perfiles, etc., para atornillar, encolar, etc. No debe utilizarse como sargento para soldadura. Con posibilidad de ajuste rápido.

### Descripción técnica

Paso máximo	60 mm
Abertura de sujeción para 2 piezas de trabajo desiguales	25 / 140 mm
Abertura de suj. para 2 piezas de trabajo iguales	100 / 100 mm
Altura de mordazas	36 mm
Tipo de producto	Dispositivo de sujeción de ángulos