

**HOLEX****Sargento paralelo (mano de sujeción), Tipo: 25****Datos de pedido**

Número de pedido	861900 25
GTIN	4045197167514
Clase de artículo	82C

**Descripción****Ejecución:**

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Los bloques de sujeción tienen siempre 3 superficies lisas y una superficie con prisma en cruz, por lo que se pueden utilizar de forma universal para la **sujeción de las piezas de trabajo más diversas**.

**Aplicación:**

Para **sujeción interior** y **exterior** de piezas de trabajo con las formas más diversas.

**Material:**

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.

Abertura de sujeción para presión a: 0 - 25 mm

Abertura de sujeción para tracción b: 20 - 48 mm

Profundidad de sujeción c: 15 mm

Fuerza de apriete máxima: 1000 N

**Descripción técnica**

Fuerza de apriete máxima	1000 N
Abertura de sujeción para tracción b	20 - 48 mm
Profundidad de sujeción c	15 mm
Abertura de sujeción para presión a	0 - 25 mm
Tipo de producto	Sargento

