

**HOLEX****Sargento paralelo (mano de sujeción), Tipo: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	861900 50
GTIN	4045197167521
Clase de artículo	82C

**Descripción****Ejecución:**

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Los bloques de sujeción tienen siempre 3 superficies lisas y una superficie con prisma en cruz, por lo que se pueden utilizar de forma universal para la **sujeción de las piezas de trabajo más diversas**.

**Aplicación:**

Para **sujeción interior** y **exterior** de piezas de trabajo con las formas más diversas.

**Material:**

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.

Abertura de sujeción para presión a: 0 - 50 mm

Abertura de sujeción para tracción b: 32 - 82 mm

Profundidad de sujeción c: 30 mm

Fuerza de apriete máxima: 2000 N

**Descripción técnica**

Abertura de sujeción para presión a	0 - 50 mm
Fuerza de apriete máxima	2000 N
Profundidad de sujeción c	30 mm
Abertura de sujeción para tracción b	32 - 82 mm
Tipo de producto	Sargento

