



Sargento paralelo (mano de sujeción), Tipo: 75



Datos de pedido

Número de pedido	861900 75
GTIN	4045197167538
Clase de artículo	82C

Descripción

Ejecución:

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Los bloques de sujeción tienen siempre 3 superficies lisas y una superficie con prisma en cruz, por lo que se pueden utilizar de forma universal para la **sujeción de las piezas de trabajo más diversas**.

Aplicación:

Para **sujeción interior** y **exterior** de piezas de trabajo con las formas más diversas.

Material:

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.

Abertura de sujeción para presión a: 0 - 75 mm

Abertura de sujeción para tracción b: 40 - 115 mm

Profundidad de sujeción c: 50 mm

Fuerza de apriete máxima: 2500 N

Descripción técnica

Profundidad de sujeción c	50 mm
Abertura de sujeción para presión a	0 - 75 mm
Fuerza de apriete máxima	2500 N
Abertura de sujeción para tracción b	40 - 115 mm
Tipo de producto	Sargento

