



Sargento paralelo (mano de sujeción), Tipo: 150



Datos de pedido

Número de pedido	861900 150
GTIN	4045197167552
Clase de artículo	82C

Descripción

Ejecución:

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Los bloques de sujeción tienen siempre 3 superficies lisas y una superficie con prisma en cruz, por lo que se pueden utilizar de forma universal para la **sujeción de las piezas de trabajo más diversas**.

Aplicación:

Para **sujeción interior** y **exterior** de piezas de trabajo con las formas más diversas.

Material:

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.

Abertura de sujeción para presión a: 0 - 150 mm

Abertura de sujeción para tracción b: 50 - 200 mm

Profundidad de sujeción c: 100 mm

Fuerza de apriete máxima: 3500 N

Descripción técnica

Abertura de sujeción para tracción b	50 - 200 mm
Fuerza de apriete máxima	3500 N
Profundidad de sujeción c	100 mm
Abertura de sujeción para presión a	0 - 150 mm
Tipo de producto	Sargento

