

HOLEX

Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial, Abertura de sujeción: 1500mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 861120 1500 |
| GTIN | 4045197657435 |
| Clase de artículo | 82C |

Descripción

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizante.

Aplicación:

Para sollicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. **Fuerza de apriete máxima hasta 12 000 N.**

Descripción técnica

| | |
|---|----------|
| Abertura de sujeción | 1500 mm |
| Sección transversal de la guía de deslizamiento | 30×15 mm |

| | |
|-------------------|----------|
| Peso | 6,7 kg |
| Alcance del brazo | 140 mm |
| Tipo de producto | Sargento |

Accesorios

| | |
|------------------------------|------------|
| Placa de compresión Tipo GSP | 861121 GSP |
| Placa de compresión Tipo GSV | 861121 GSV |