

**Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: GLI18300****Datos de pedido**

Número de pedido	073205 GLI18300
GTIN	3165140876193
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Lámpara LED 18 V con batería, resistente, con tulipa plegable. 6 potentes LED de 300 lúmenes con una duración muy larga.

Aplicación flexible gracias a diversas posiciones de iluminación.

Suministro:

Lámpara de batería sin batería y sin cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Quality Dress	GLI 18V-300
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Peso sin batería	300 g

Corriente de alumbrado	300 lm
Bombilla	Módulo LED
Suministro de energía	a batería
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV