


Garant**Placa pulidora (SiC), Ø 125 mm, Granulación: 800****Datos de pedido**

Número de pedido	566970 800
GTIN	4045197973337
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Muelas de pulir de poliuretano elástico mezclado con grano abrasivo de SiC.

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies relativamente grandes. Mediante el empleo posterior de las distintas granulaciones se pueden generar superficies finas con brillo especular. No se requiere pasta de pulir. **Superficie fina con brillo especular.**

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Metales no ferrosos
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	30 m/s
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm

Tipo de producto

Placa pulidora

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		