


Garant**Placa pulidora (SiC), Ø 125 mm, Granulación: 240****Datos de pedido**

Número de pedido	566970 240
GTIN	4045197973313
Clase de artículo	51M

Descripción**Ejecución:**

Muelas de pulir de poliuretano elástico mezclado con grano abrasivo de SiC.

Aplicación:

Para el mecanizado de superficies relativamente grandes. Mediante el empleo posterior de las distintas granulaciones se pueden generar superficies finas con brillo especular. No se requiere pasta de pulir. Produce un **acabado mate uniforme**.

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Descripción de la forma	plano
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Metales no ferrosos
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	30 m/s
Atributo del nombre de producto	Ø 125 mm

Tipo de producto

Placa pulidora

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
seco	adecuado		