

Garant**Mordaza intercambiable de agarre, para ancho de bocas: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	362392 125
GTIN	4045197973108
Clase de artículo	31S

Descripción**Ejecución:**

Elevada precisión al sujetar. Las bocas adicionales multiplican las posibilidades de empleo de su tornillo de banco. Forma de los dientes optimizada para una elevada fuerza de retención. Garra reversible con 2 niveles de sujeción. Un nivel de sujeción de 3 mm de altura y un nivel de sujeción de 5 mm de altura.

Descripción técnica

Anchura de bocas b	12 mm
Altura de bocas C	40 mm
Adecuado para el código de color	Titan 2
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	LC-GARANT
Adecuado para el código de color	HD-Allmatic
Adecuado para el código de color	HD-HOLEX
Adecuado para el código de color	Basic
Adecuado para el código de color	LCV125G

Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	HiPo
Adecuado para el código de color	Tensor HD
Para anchura de mordazas	125 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco