



## Mordaza escalonada móvil, para tipo: 160



### Datos de pedido

Número de pedido	361450 160
GTIN	4250364403382
Clase de artículo	34A

### Descripción

**Ejecución:**

Boca móvil.

Tamaños 90, 125 y 160 con **sistema de cambio rápido**, clic, en el caso del n.º 361440 solo en los tamaños 90 y 125.

**Aplicación:**

Para la sujeción de piezas de trabajo previamente mecanizadas en paralelo. Rosca M10 y M6 para el alojamiento de mordazas suplementarias con sistema de cambio rápido por clic, para regletas sistema clic y mordazas.

Incorporación de regletas escalonadas a una altura elevada o la regleta escalonada (n.º 361950; 361960; 361970).

**Material:**

Acero templado, superficies rectificadas.

**Idóneo para:**

Todos los tipos TC, LC, Garant-CN, Titan y el modelo CN existente hasta ahora.

**Suministro:**

Incluidos los tornillos de fijación. 1 boca escalonada.

### Descripción técnica

Longitud $l_1$	64 mm
----------------	-------

Altura $h_1$	25 mm
Altura de bocas C	50 mm
Adecuado para el código de color	TC
Adecuado para el código de color	LC
Adecuado para el código de color	NC8
Adecuado para el código de color	Titan2/TitanSense
Adecuado para el código de color	HOLEX NC
Anchura de bocas b	160 mm
Longitud de mordazas l	114 mm
Tipo de producto	Mordazas para tornillos de banco