



Llave estrella de carraca de dos bocas, Anchos de llave: 24X27mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 614843 24X27 |
| GTIN | 4045197973368 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Longitud total L | 330 mm |
| Anchura de llave a_2 | 27 mm |
| Altura máxima del anillo h_1 | 30 mm |
| Ø máximo de anillo D2 | 60 mm |
| Ø máximo de anillo D1 | 48 mm |
| Anchura de llave a_1 | 24 mm |
| Altura máxima del anillo h_2 | 34 mm |
| Número de dientes | 72 |
| Ángulo de ajuste | 5 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero al cromo vanadio |

| | |
|--------------------|--------------|
| Superficie | mate cromado |
| Anillo acodado | sí |
| Carraca reversible | no |
| Tipo de producto | Llave |