



## Llave estrella de carraca de dos bocas, Anchos de llave: 30X32mm



### Datos de pedido

Número de pedido	614843 30X32
GTIN	4045197973375
Clase de artículo	62A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Conmutable para apriete a la derecha y a la izquierda, así como posición central. Con anchos de bocas distintos, acodadas. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

#### Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

### Descripción técnica

Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave $l_1$	30 mm
Ø máximo de anillo D1	60 mm
Altura máxima del anillo $h_2$	35 mm
Altura máxima del anillo $h_1$	34 mm
Anchura de llave $l_2$	32 mm
Longitud total L	380 mm
Ø máximo de anillo D2	64,5 mm
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo vanadio

Superficie	mate cromado
Anillo acodado	sí
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave