

Ansell**Par de guantes HyFlex® 11-528, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094487 7
GTIN	1007649044855 1
Clase de artículo	04P

Descripción**Ejecución:**

HyFlex® 11-528. Guante protector frente a cortes, ligero y agradable al contacto con la piel, con hilo INTERCEPT™ en **técnica de punto 18-Gauge** para una buena movilidad de los dedos y un buen agarre en componentes pequeños pero también ligeramente aceitosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Talla de guante	7
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Certificación para alimentos

Característica de los guantes	Exento de DMF
Tecnología de punto	18G
EN 388	3X32B
Material de base	INTERCEPT™
Recubrimiento	Nitril
Material	Nitril
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	negro / azul
Peso	26,4 g
Longitud	230 mm
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	B
Tipo de producto	Guantes protectores frente a cortes